

**Garnitura dvostranskih viličastih ključev, fosfatirani, Število ključev: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610910 10
GTIN	4045197384409
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski viličasti ključ art. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 24; 27 × 30

Tehnični opis

Število ključev	10
Mere zeva ključa	metrični
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
Površina	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610900 16X17
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610900 8X9
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 21X24 mm	610900 21X24
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 27X30 mm	610900 27X30
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 6X7 mm	610900 6X7
Vpenjalo iz umetne mase z zapiralno spono za število ključev 11	611700 11
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm	610900 18X19
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610900 12X13
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 20X22 mm	610900 20X22
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm	610900 10X11
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610900 14X15