



Raglja, dvosmerna, 1/4 col z izmetačem, Tip:



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	632025
GTIN	4045197497192
Razred artikla	61A

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklap v desni ali levi tek.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

celotna dolžina: 115 mm

Število zob: 36

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
celotna dolžina	115 mm
Število zob	36
Delovni kot	10 stopinj
Material	Chrome-Alloy-Steel

Površina

kromirani