



Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Speed, dvosmerna, 1/4 col z vrtljivo glavo in izmetačem



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	632390
GTIN	4013288121868
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z izmetačem in ploščico za preklop v desni ali levi tek.

Prosto **vrtljiva glava raglje** z določenimi zaskočnimi položaji pri 0° (uporaba kot izvijač) in obojestransko pri 75° in 90°. Delovni kot 5°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Število zob: 72

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	8000 A
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
celotna dolžina	152 mm
Število zob	72
Delovni kot	5 stopinj
Vrsta izdelka	Raglja

