



Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/4 col z vrtljivim ročajem in izmetačem



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	632395
GTIN	3148518525961
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z izmetačem in ploščico za preklop v desni ali levi tek.

Pri običajni uporabi je delovni kot 6°, pri uporabi vrtljivega ročaja pa je delovni kot 0°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Število zob: 60

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
celotna dolžina	120 mm
Število zob	60
Delovni kot	0 - 6 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

Vrsta izdelka

Raglja