



Svetilka za delovni prostor Planonlight LED Black Series, Poraba moči: 30W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081353 30
GTIN	2050001919410
Razred artikla	04E

Opis

Izvedba:

Planonlight LED **Black Series** je najmočnejša, **najtesnejša** in **najkompaktnejša** med svetilkami za delovni prostor Planonlight. Izvedba za dograditev s prilagodljivimi možnostmi pritrditve za najzahtevnejša industrijska področja uporabe.

- **Največja svetilnost s svetlečimi diodami za 157 lumnov/W.**
- **Povsem brez vzdrževanja (življenjska doba 50000 h).**
- **Zaradi kompaktne izvedbe je izjemno primerna za dograditev, tudi na zelo kompleksnih strojih.**
- **Raznolikost z 8 različnimi modeli (vgradna izvedba po ponudbi).**
- **Prilagodljiva pritrditev: pritrditev na površino ali pritrditev s primernim, nastavljivim držalom art. 081381 za 45° stropno namestitev.**
- **Izboljšan in uveljavljen način tesnjenja z IP68 in IP69K (zatesnjeno pred emulzijo).**

Napotek:

Obratovalna napetost 24 V DC – neposredna priključitev na omrežno napetost (230 V/50 Hz) uniči svetilko! Priključitev na omrežno napetost prek transformatorja art. 081375.

Tehnični opis

Sijalke	LED modul
---------	-----------

Masa	900 g
Svetlobni tok	4000 lm
Fiksen kot svetlobnega žarka	120 stopinj
Poraba moči	30 W
Temperaturno območje	-20 - 55 °C
Celotna višina	20 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Barvna temperatura	6500 K
Celotna širina	65 mm
Celotna dolžina	430,5 mm
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	10493
Vrsta izdelka	Strojne svetilke

Pribor

Transformator za PLANONLIGHT LED 24 V/100 W	081375
Držalo za Black Series 45°	081381