



## Samonivelirni križni črtni laser GCL, Tip: 2-50CG



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Razred artikla	46T

### Opis

#### Izvedba:

Kompakten križni črtni laser s samonivelirnimi laserskimi črtami. Hitra vodoravna in navpična izravnava laserskih črt. Robustna izvedba z mehko oblogo, ki ščiti pred udarci. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo. Dodatno dve navpični točki. **Zelene križne črte** za najboljšo vidnost tudi pri slabih svetlobnih razmerah. Vmesnik Bluetooth za daljinsko upravljanje za natančna dela brez dotikanja naprave. Možnost napajanja z akumulatorjem (priloženim) ali baterijami. Veliko delovno območje do 80 m s pomočjo profesionalnega sprejemnika LR 7 (pribor).

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

12-V li-ionski akumulator, polnilnik akumulatorjev, večnamenski nosilec, laserska ciljna plošča, zaščitna mapa in transportni kovček.

### Tehnični opis

Dolžina	136 mm
Doseg	20 m

Vrsta IP-zaščite	IP 54
Območje niveliranja	±4 stopinj
Navoj stojala	1/4 col
Točnost	±0,3 mm/m
Višina	122 mm
Doseg s sprejemnikom	80 m
Razred laserja	2
Širina	55 mm
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Masa	600 g
Pakiranje	Transportni kovček
Barva laserja	zelena
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Nazivna napetost	12 V
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Križni črtni laser