

**Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 12X14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610950 12X14
GTIN	4045197441454
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Maksimalna širina zeva b2	32 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	12 mm
maksimalna višina zeva h	6 mm
maksimalna širina zeva b1	29 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	14 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	171 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj

Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ