

**Valj za glajenje, konveksni, Ø kolesa: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	291440 15
GTIN	4030741009327
Razred artikla	29H

**Opis****Izvedba:**

Struženo in polirano ( $R_z = 4 \mu\text{m}$ ).

Valj za glajenje iz HSS, konveksni – tip RRE.

**Prednosti:**

- **Boljša kakovost površine.**
- **Utrjanje površin.**
- **Krajši procesni čas.**

**Uporaba:**

Za glajenje cilindričnih obdelovancev.

**Primerno za:**

Orodje za rebričenje: Art. 290000; 290001

**Tehnični opis**

Ø izvrtine kolesa	4 mm
Ø kolesa	15 mm
Širina valja	4 mm

Rezalni material	HSS
Vrednost hrapavosti	4 µm
Oblika	konveksni
Tip	RRE
Vrsta izdelka	Orodje za glajenje