

**Valj za glajenje, konveksni, Ø kolesa: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	291442 25
GTIN	4030741391033
Razred artikla	29H

**Opis****Izvedba:**

Brušeno ( $R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$ ).

Valj za glajenje iz HSS, konveksni – tip RRE.

**Prednosti:**

- **Boljša kakovost površine.**
- **Utrjanje površin.**
- **Krajši procesni čas.**

**Uporaba:**

Za glajenje cilindričnih obdelovancev.

**Primerno za :**

Orodje za rebričenje: Art. 290004

Širina valja: 8 mm

Ø izvrtine kolesa: 6 mm

**Tehnični opis**

Ø kolesa	25 mm
Ø izvrtine kolesa	6 mm

Širina valja	8 mm
Rezalni material	HSS
Vrednost hrapavosti	2 - 3 $\mu\text{m}$
Oblika	konveksni
Tip	RRE
Vrsta izdelka	Orodje za glajenje