



## Valj za glajenje, konveksni, Ø kolesa: 10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	291445 10
GTIN	4030741390135
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

Brušeno in polirano ( $R_z = 1 \mu\text{m}$ ).

Valj za glajenje iz HSS, konveksni – tip RRE.

#### Prednosti:

- **Boljša kakovost površine.**
- **Utrjanje površin.**
- **Krajši procesni čas.**

#### Uporaba:

Za glajenje cilindričnih obdelovancev.

#### Primerno za:

Orodje za rebričenje: Art. 290000; 290001

### Tehnični opis

Ø izvrtine kolesa	4 mm
Ø kolesa	10 mm
Širina valja	4 mm

Rezalni material	HSS
Vrednost hrapavosti	1 $\mu\text{m}$
Oblika	konveksni
Tip	RRE
Vrsta izdelka	Orodje za glajenje