

**Valj za glajenje, konveksni, Ø kolesa: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	291445 20
GTIN	4030741390166
Razred artikla	29H

**Opis****Izvedba:**

Brušeno in polirano ( $R_z = 1 \mu\text{m}$ ).

Valj za glajenje iz HSS, konveksni – tip RRE.

**Prednosti:**

- **Boljša kakovost površine.**
- **Utrjanje površin.**
- **Krajši procesni čas.**

**Uporaba:**

Za glajenje cilindričnih obdelovancev.

**Primerno za:**

Orodje za rebričenje: Art. 290004

**Tehnični opis**

Ø kolesa	20 mm
Ø izvrtine kolesa	6 mm
Širina valja	8 mm

Rezalni material	HSS
Vrednost hrapavosti	1 $\mu\text{m}$
Oblika	konveksni
Tip	RRE
Vrsta izdelka	Orodje za glajenje