



Garnitura preciznih klešč za varnostne obroče za notranje in zunanje varnostne obroče, Število klešč: 4



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 700155 4 |
| GTIN | 4003773050056 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani, konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč. Klešče črne, glava brušena, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Členek klešč za zunanje varnostne obroče z **vgrajeno odpiralno vzmetjo**.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Obseg dobave:

Po 1 klešče za varnostne obroče art. 719790 vel. J1 in J2.

Po 1 klešče za varnostne obroče art. 719890 art. A1 in A2.

Tehnični opis

| | |
|--|---------------|
| maksimalna celotna dolžina klešč za zunanje varnostne obroče | 140; 185; mm |
| Ø konic klešč za zunanje varnostne obroče | 1,25; 1,8; mm |

| | |
|---|----------------------------|
| maksimalna celotna dolžina klešč za notranje varnostne obroče | 140; 180; mm |
| Število klešč | 4 |
| Ø konic klešč za notranje varnostne obroče | 1,25; 1,8; mm |
| za zunanje varnostne obroče Ø | 10–25; 19–60 mm |
| za notranje varnostne obroče Ø | 12–25; 19–60 mm |
| Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven |
| Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, raven |
| Shranjevanje v | Tekstilna rolo-torbica |
| Standard | DIN 5256 C in D |
| Standard | DIN 5254 A in B |
| Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Precizne klešče za varnostne obroče Tip A2 | 719890 A2 |
| Precizne klešče za varnostne obroče Tip J2 | 719790 J2 |
| Precizne klešče za varnostne obroče Tip A1 | 719890 A1 |
| Precizne klešče za varnostne obroče Tip J1 | 719790 J1 |