



## Kombinirane klešče, kromirane VDE izolirane, z varnostnim ušesom, Celotna dolžina: 180mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	706010 180
GTIN	4003773081395
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Klešče z varnostnim ušesom za pritrditev zaščite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z s prevleko ročaja, dinamično obremenljivo do višine padca 3 m.

**Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

#### Uporaba:

Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrževanju zgradb, za krovstvo, gradnji sejmiščnih konstrukcij itd.

#### Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

#### Napotek:

Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.

### Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
Za rezanje trde žice do Ø	2,2 mm
Material	Krom-vanadijevo električno jeklo
Površina	kromirane
brez iskrenja	ne
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče

---

**Pribor**

VponkaSTEEL D TRI	098195
VponkaDOUBLE TRI	098194
Sredstvo za privezovanjeBungee Nosilna kapaciteta 15,9 kg	098240 15,9
Sredstvo za privezovanjeSpiralna varovalna vrv Tip T2T	098245 T2T
VponkaOVALSTEEL SC Tip	098196