

**Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 6X7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610950 6X7
GTIN	4045197159199
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Zev ključa <sub>2</sub>	7 mm
maksimalna širina zeva b1	16 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	6 mm
maksimalna višina zeva h	4 mm
Maksimalna širina zeva b2	18 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	122 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj

Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
brez iskrenja	ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ