



## Stranske ščipalne klešče VDE izolirane, z varnostnim ušesom, Celotna dolžina: 160mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 706040 160    |
| GTIN                  | 4003773081463 |
| Razred artikla        | 73F           |

### Opis

#### Izvedba:

Klešče z varnostnim ušesom za pritrditev zaščite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z s prevleko ročaja, dinamično obremenljivo do višine padca 3 m.

**Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201** za delo pod napetostjo do 1000 V.

#### Uporaba:

Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrževanju zgradb, za krovstvo, gradnji sejmiščnih konstrukcij itd.

#### Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

#### Napotek:

Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.

### Tehnični opis

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| celotna dolžina            | 160 mm         |
| Za rezanje mehke žice do Ø | 4 mm           |
| Za rezanje trde žice do Ø  | 2 mm           |
| Vrsta izdelka              | Rezalne klešče |

### Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Sredstvo za privezovanjeSpiralna varovalna vrv Tip T2T    | 098245 T2T  |
| VponkaSTEEL D TRI   | 098195      |
| VponkaDOUBLE TRI  | 098194      |
| Sredstvo za privezovanjeBungee Nosilna kapaciteta 15,9 kg | 098240 15,9 |
| VponkaOVALSTEEL SC Tip                                    | 098196      |