

Koken**Kardanski zglob IMPACT, 1/2-colski, E 12,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	651610
GTIN	24991644385557
Razred artikla	63R

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrдите s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Zunanji 4-kotniki po DIN 3121 E 12,5 (z vzmetenim zatičem) oz. F 12,5 (izvrtina za zatič), notranji 4-kotniki po DIN 3121 G 12,5 z izvrtino in obročnim utorom.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Material: krommolibdenovo jeklo

celotna dolžina: 65 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	65 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN 3121
Zunanji 4-kotnik	1/2 col
Material	krommolibdenovo jeklo
Površina	brunirani

Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Kardanski zglob

Pribor

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina 3X25 mm	651900 3X25
Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe, 1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 4	651790 4
Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 30 mm	651800 30