

Garant**Listi krožne žage za les, izmenični zob polfina, Ø lista D: 165mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	584035 165
GTIN	4045197883711
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

S karbidno trdino, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje.

Uporaba:

Za krožne, ploščadne, nihajne, čelilne in zajeralne žage.

Tip UW za **plošče, furnirane ali z ene strani prevlečene z umetno maso, za vzdolžni razrez paketov** furnirja, trdega papirja in tkanine.

Napotek:

Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.

Tehnični opis

Ø izvrtine	20 mm
Ø lista D	165 mm
Širina reza B	2 mm
Število zob	24

Rezalni material	HM
Primerno za material	les
Vrsta izdelka	List krožne žage