

Garant**List krožne žage, trapezno ravno ozobljenje INOX, Ø lista D: 305mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	584004 305
GTIN	4045197883728
Razred artikla	51S

Opis

Izvedba:

S karbidno trdino, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje.

Uporaba:

Univerzalni žagin list za obdelavo **INOX-a** s čelilnimi in zajeralnimi žagami. Za enostavno rezanje cevi, pločevine, profilov in polnega materiala. Primeren tudi za jeklo in nž-kovine. Ni primeren za litino. Hiter rez brez grebenov in brez hlajenja.

Tehnični opis

Število zob	72
Širina reza B	2,2 mm
Ø izvrtine	25,4 mm
Ø lista D	305 mm
Rezalni material	HM
Primerno za material	INOX

Vrsta izdelka

List krožne žage