

Garant**List krožne žage, trapezno ravno ozobljenje INOX, Ø lista D: 355mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	584004 355
GTIN	4045197883735
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

S karbidno trdino, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje.

Uporaba:

Univerzalni žagin list za obdelavo **INOX-a** s čelilnimi in zajeralnimi žagami. Za enostavno rezanje cevi, pločevine, profilov in polnega materiala. Primeren tudi za jeklo in nž-kovine. Ni primeren za litino. Hiter rez brez grebenov in brez hlajenja.

Tehnični opis

Ø lista D	355 mm
Ø izvrtine	25,4 mm
Število zob	84
Širina reza B	2,4 mm
Izvedba zob	Trapezni ravni zob
Vrsta izdelka	List krožne žage

