

HOLEX**Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094241 8
GTIN	4045197883964
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Montažne delovne rokavice s PU-prevleko, za natančna dela v suhem delovnem okolju. Dober občutek otipa in visoka zračnost. Posebej primerne za natančno rokovanje z majhnimi elektronskimi komponentami, vzdrževalna dela, pregledovanje in montažna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	8
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov

EN 388	4131X
Nosilni material	Poliamid
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	255 mm
Barva	bela
Tehnologija pletenja	13G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice