

HOLEX**Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094242 10 |
| GTIN | 4045197884039 |
| Razred artikla | 02H |

Opis**Izvedba:**

Montažne delovne rokavice s PU-prevleko za natančna dela v suhem delovnem okolju. Dober občutek otipa in visoka zračnost. Posebej primerne za natančno rokovanje z majhnimi elektronskimi komponentami, vzdrževalna dela, pregledovanje in montažna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Velikost rokavic | 10 |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Vsebina | 12 |
| Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov |

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| EN 388 | 4131X |
| Nosilni material | Poliamid |
| Prevleka | PU |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Natančnost |
| Dolžina | 255 mm |
| Barva | črn |
| Tehnologija pletenja | 13G |
| AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |