

**HOLEX****Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094243 10
GTIN	4045197884084
Razred artikla	02H

**Opis****Izvedba:**

Montažne delovne rokavice s PU-prevleko za natančna dela v suhem delovnem okolju. Dober občutek otipa in visoka zračnost. Posebej primerne za natančno rokovanje z majhnimi elektronskimi komponentami, vzdrževalna dela, pregledovanje in montažna dela.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Velikost rokavic	10
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov

EN 388	4131X
Nosilni material	Poliamid
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	255 mm
Barva	sive
Tehnologija pletenja	13G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice