

HOLEX**Delovne rokavice, par BASIC, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094411 7
GTIN	4045197884152
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Delovne rokavice iz prepletenega bombažnega trikoja s pleteno obrobo in **3/4-prevleko iz nitrila** za varno in udobno zaščito pri delih z oljnimi in mokrimi predmeti. Primerne za montažna dela, proizvodnjo in obdelavo kovin, vzdrževalna dela, obdelavo ulitkov in kontrolo kakovosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12
Sušenje	Sušenje na zraku

Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	4111X
Nosilni material	Bombaž
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	255 mm
Barva	rumen
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice