



Vdevalno orodje za stoječe čepe, 1/2-colsko, za navoj: M6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	651390 M6
GTIN	4045197215444
Razred artikla	62D

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijakih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Ø na strani pogona: 25 mm

Dolžina: 55 mm

Tehnični opis

za navoj	M6
Dolžina	55 mm
Ø na strani pogona	25 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Površina	brunirani
Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

Pribor

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski $\varnothing \times$ dolžina
3X20 mm

651900 3X20

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski \varnothing 25 mm

651800 25

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,
1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 3

651790 3