

**Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094283 10
GTIN	4045197884237
Razred artikla	02H

**Opis****Izvedba:**

Delovne rokavice s PU-nitril prevleko na vodni osnovi za dober občutek otipa in zanesljiv oprijem v suhem in rahlo vlažnem ali oljnem delovnem okolju. Dobro prileganje in natančnost zaradi inovativne tehnologije pletenja s poliamidnimi in Lycra-vlakni. **Brez DMF.** Posebej primerne za montažo majhnih delov, prevzem in odpremo blaga ter vzdrževalna dela.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Velikost rokavic	10
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100

Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	3131X
Nosilni material	Lycra®, poliamid
Prevleka	PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	255 mm
Barva	črna/siva
Tehnologija pletenja	15G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice