

**Dräger****Polovična maska za zaščito dihal X-plore® 4740, Velikost: ML****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	097241 ML
GTIN	4026056002726
Razred artikla	09I

**Opis****Izvedba:**

Posebna prednost polovične maske X-plore® 4740 je njena trpežnost. Ergonomičen tesnilni rob iz silikona je primeren tudi za občutljivo kožo in zagotavlja udobno nošenje z natančnim prilaganjem, zelo dobrim tesnjenjem in nošenjem skoraj brez tiščanja. **Polovična maska za zaščito dihal z enim filtrom** s standardnim navojnim priključkom RD40 v skladu z EN 148-1 ima obdajajoče ohišje iz umetne mase, ki daje trpežni maski **robustnost in dolgo življenjsko dobo**. Naglavni nosilec Dräger **Flexi-Fit** omogoča hitro nameščanje in snemanje maske in odlično namestitev brez vpenjanja las. Sistem trakov **Drop-Down** z zapiralom na zatilju omogoča enostavno snemanje maske v delovnih odmorih, ne da je za to treba sneti zaščitno čelado. Primerno za srednje in velike obraze.

**Standard:**

EN 140

Barvna koda za primerni pribor: RD40

Filtrski priključek: RD40

Masa: 175 g

Oznaka proizvajalca: R 55 874

**Tehnični opis**

Oznaka proizvajalca	R 55 874
Masa	175 g
Filtrski priključek	RD40
Barvna koda za primerni pribor	RD40
Vrsta izdelka	Polovična maska za zaščito dihal

## Pribor

Zamenljivi filter Filter A2B2E2K1	097264 A2B2E2K1
Zamenljivi filter Filter A2	097264 A2
Nosilna dota za masko za zaščito dihal Tip BAG2	097267 BAG2
Zamenljivi filter Filter A2B2	097264 A2B2
Zamenljivi filter Filter AX	097264 AX
Zamenljivi filter Filter A2B2P3RD	097264 A2B2P3RD
Zamenljivi filter Filter A2P3RD	097264 A2P3RD
Zamenljivi filter za delce Filter P3	097262 P3