



Nasadni ključ Torx® IMPACT, 1/2-colski, Profil Torx®: E12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	651500 E12
GTIN	4045197215529
Razred artikla	62D

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrдите s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Ø na izhodni strani: 15,9 mm

Dolžina: 38 mm

Tehnični opis

Ø na izhodni strani	15,9 mm
Profil Torx®	E12
Dolžina	38 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

Pribor

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 25 mm

651800 25

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina
3X20 mm

651900 3X20

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,
1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 3

651790 3