

mejnega kontrolnega trna Krom H7, Nazivni Ø: 59mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484040 59 |
| GTIN | 2050001955517 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164.

Dobra stran trna z merilno površino iz trdega kroma. Zato pribl. 8-krat daljša življenjska doba.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Napotek:

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.**

Tehnični opis

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tolerančno polje | H |
| Standard | DIN 7150-2 |
| Standard | DIN 7164 |
| Kakovost | 7 |
| Nazivna mera | 59 mm |
| Vrsta šablone | Šablona |
| Vrsta šablone | Kontrolna šablona |
| Kalibriranje | M2 |
| Vrsta izdelka | mejnega kontrolnega trna |

Storitve

Kalibriranjemejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 60
mm

028300 60

DAkkS-kalibriranjeMejni kontrolni trn maksimalni \varnothing 60
mm

028340 60