

**mejnega kontrolnega trna Krom H7, Nazivni Ø: 73mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	484040 73
GTIN	2050001955623
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164.

**Dobra stran trna z merilno površino iz trdega kroma.** Zato pribl. 8-krat daljša življenjska doba.

**Standard:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Napotek:**

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) npr. art. 484000 vel. 82.**

**Tehnični opis**

Tolerančno polje	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kakovost	7
Vrsta šablone	Šablona
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Nazivna mera	73 mm
Kalibriranje	M2
Vrsta izdelka	mejnega kontrolnega trna

**Storitve**

DAkS-kalibriranjeMejni kontrolni trn maksimalni Ø 200  
mm

028340 200

Kalibriranjemejnega kontrolnega trna maksimalni Ø 200  
mm

028300 200