

mejnega kontrolnega trna Krom H7, Nazivni Ø: 74mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	484040 74
GTIN	2050001955630
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164.

Dobra stran trna z merilno površino iz trdega kroma. Zato pribl. 8-krat daljša življenjska doba.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Napotek:

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.**

Tehnični opis

Tolerančno polje	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kakovost	7
Vrsta šablone	Šablona
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Nazivna mera	74 mm
Kalibriranje	M2
Vrsta izdelka	mejnega kontrolnega trna

Storitve

Kalibriranjemejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 200
mm

028300 200

DAkKS-kalibriranjeMejni kontrolni trn maksimalni \varnothing 200
mm

028340 200