

**Vdevalno orodje za stoječe čepe, 1/2-colsko, za navoj: M10****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 651390 M10    |
| GTIN                  | 4045197215468 |
| Razred artikla        | 62D           |

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrдите s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

**Material:**

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Ø na strani pogona: 25 mm

Dolžina: 55 mm

**Tehnični opis**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Ø na strani pogona          | 25 mm         |
| Dolžina                     | 55 mm         |
| za navoj                    | M10           |
| Pogonski 4-kotnik           | 1/2 col       |
| Površina                    | brunirani     |
| Primerno za strojno uporabo | da            |
| Vrsta izdelka               | Nasadni ključ |

---

**Pribor**

Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe,  
1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 3

651790 3

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 25 mm

651800 25

Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina  
3X20 mm

651900 3X20