

**Montažne klešče, dolga izvedba, ravne, Celotna dolžina: 280mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713770 280
GTIN	4003773279419
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Rezkani utori z gladko površino omogočajo zanesljivo prijemanje, držanje in vodenje manjših bakrenih cevi, vijakov in kablov ter drugih okroglih delov. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Zaradi ozke, zelo dolge izvedbe primerne za prijemanje, justiranje in montažo na težko dostopnih mestih.

Standard:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	280 mm
Dolžina čeljusti	76,5 mm
Masa	235 g
Oblika čeljusti	ovalne-koničaste
Standard	DIN ISO 5743
Izvedba čeljusti	ravne, znotraj nazobljene
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju

Površina	črno atramentirane, glava polirana
Vrsta izdelka	Prijemalne klešče