



Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, KW, Celotna dolžina: 140mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726620 140
GTIN	4003773081685
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

Uporaba:

Primerne tudi za rezanje kablov z optičnim vodnikom.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Tehnični opis

Širina glave	15,7 mm
celotna dolžina	140 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice	0,2 - 1,4 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,2 - 2,1 mm
Dolžina rezila	12,3 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Material	Posebno orodno jeklo
Standard	DIN ISO 9654

Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Površina	brunirani
Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da
z držalom za žico	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče