



Inštalacijske klešče z odpiralno vzmetjo VDE izolirane, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	728788 200
GTIN	4003773075110
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Večfunkcijske klešče za električne inštalacije s privitim členkom za natančen tek klešč brez zračnosti.

- **Prijemanje ploščatega in okroglega materiala.**
- **Ukrivljanje žic in bakrenih vodnikov.**
- **Odstranjevanje roba in razširjanje podometnih doz.**
- **Rezanje bakrenih vodnikov do $\varnothing 15 \text{ mm}$ ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$).**
- **Snemanje izolacije bakrenih vodnikov od $0,75$ do $1,5 \text{ mm}^2$ in $2,5 \text{ mm}^2$.**
- **Stiskanje kabelskih končnikov od $0,5$ do $2,5 \text{ mm}^2$.**

Ročaja s prevleko, izolirana za napetost **do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Z odpiralno vzmetjo.

Material:

Specialno orodno jeklo, klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Tehnični opis

Zmogljivost rezanja	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Snemanje izolacije za vodnike \varnothing	$2,5 \text{ mm}^2$
Snemanje izolacije za vodnike \varnothing	$0,7\text{--}1,5 \text{ mm}^2$
za kabelske končnike	$0,5\text{--}2,5 \text{ mm}^2$
celotna dolžina	200 mm

Masa	280 g
Zmogljivost rezanja do \varnothing	15 mm
Členek	vijačeni
z odpiralno vzmetjo	da
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče