



## Škarje za kable z ragljo s teleskopskimi ročaji, Celotna dolžina: 630mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731230 630
GTIN	4003773071563
Razred artikla	73F

### Opis

**Izvedba:**

Neutrudljivo rezanje zaradi optimalnega prestavnega razmerja in teleskopskih ročajev. Odpiranje orodja je možno v vsakem položaju. Večstopenjsko nastavljiva dolžina ročajev. Izvlečljivo od 600 do 810 mm.

**Uporaba:**

Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov. Primerno tudi za kable z gumijastim plaščem ali plaščem iz umetne mase in armaturo iz tračnega jekla.

**Material:**

Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju.

**Napotek:**

Ni primerno za jekleno žico in jeklene vrvi.

### Tehnični opis

za posamične bakrene/aluminijaste vodnike	740/800 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	630 mm
za Ø večkratnih vodnikov	60 mm
Masa	3820 g
Material	Noži: specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju
Ročaj	Aluminijasta ovalna cev, visoka trdnost

Funkcija raglje	da
Vrsta izdelka	Škarje