



Škarje za kable z ragljo s teleskopskimi ročaji, Celotna dolžina: 680mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731230 680
GTIN	4003773071570
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Neutrudljivo rezanje zaradi optimalnega prestavnega razmerja in teleskopskih ročajev. Odpiranje orodja je možno v vsakem položaju. Večstopenjsko nastavljiva dolžina ročajev. Izvlečljivo od 650 do 860 mm.

Uporaba:

Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov. Primerno tudi za kable z gumijastim plaščem ali plaščem iz umetne mase in armaturo iz tračnega jekla.

Material:

Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju.

Napotek:

Ni primerno za jekleno žico in jeklene vrvi.

Tehnični opis

za posamične bakrene/aluminijaste vodnike	960/1085 mm ²
celotna dolžina	680 mm
za Ø večkratnih vodnikov	100 mm
Masa	4980 g
Material	Noži: specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju

Ročaj	Aluminijasta ovalna cev, visoka trdnost
Funkcija raglje	da
Vrsta izdelka	Škarje