



Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, KW, Celotna dolžina: 140mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726480 140
GTIN	4003773081647
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Iz nerjavnega jekla (INOX).

Tehnični opis

celotna dolžina	140 mm
Dolžina rezila	12,3 mm
Širina glave	15,7 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	0,2 - 2,1 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice	0,2 - 1,2 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Material	Plemenito jeklo, INOX
Standard	DIN ISO 9654
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 54 HRC)

Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da
z držalom za žico	ne
Vrsta izdelka	Rezalne klešče