

Dräger**Celotna maska za zaščito dihal X-plore® 6300, Velikost: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	097249 UNI
GTIN	4026056002405
Razred artikla	09I

Opis**Izvedba:**

Zmogljiva **celotna maska za zaščito dihal z enim filtrom** zagotavlja uveljavljeno **kakovost in zanesljivost** za zaščito dihal in vida. Telo maske iz odpornega EPDM z dvojnimi tesnilnimi okvirjem in trojnim tesnilom skrbi za **zanesljivo in udobno namestitev** pri skoraj vseh oblikah obraza. Proti praskam odporno steklo iz PMMA (pleksi steklo) brez popačenja zagotavlja **veliko vidno polje** s široko vidljivostjo. **Pameten sistem prezračevanja** z ločeno notranjo masko skrbi za to, da se steklo ne zarosi. Pettočkovni naglavni trakovi omogočajo nekomplikirano in hitro namestitev brez zatikanja las. Standardni okrogli navoj RD40 v skladu z EN 148-1.

Standard:

EN 136 Klasse 2

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	R 55 800
Lastnost zaščitne maske	brez silikona
Prevleka stekla	brez rosenja
Prevleka stekla	odporno proti praskam

Masa	500 g
Filtrski priključek	RD40
Material stekel	PMMA
Barvna koda za primerni pribor	RD40
Vrsta izdelka	Osnovni deli za obrazne maske

Pribor

Garnitura samolepilnih folij za zaščitni vizir, 25-delna Tip FOIL	097269 FOIL
Nadomestno steklo za celotne maske za zaščito dihal Dräger Material stekel PMMA	097268 PMMA
Zamenljivi filter Filter AX	097264 AX
Zamenljivi filter Filter A2B2E2K1	097264 A2B2E2K1
Zamenljivi filter za delce Filter P3	097262 P3
Zamenljivi filter Filter A2P3RD	097264 A2P3RD
Nosilna dota za masko za zaščito dihal Tip BAG1	097267 BAG1
sredstvo za steklo Tip CLEAN	097266 CLEAN
Zamenljivi filter Filter A2B2P3RD	097264 A2B2P3RD
Stojalo za očala Tip FRAME	097265 FRAME