

**Podložni trak v svitku 50 mm×5 m, C-jeklo, Debelina: 0,7mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 478525 0,7 |
| GTIN | 2050001054234 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina traku je od velikosti 0,02 naprej neizbrisno označena (izjema art. 478502 od vel. 0,08).

Shranjeni v praktični dozi z izvlečenjem kot pri tračnem metru. Od traku z dolžino 5 oz. 10 m se odreže del traku s potrebno dolžino.

C-jeklo – ogljikovo jeklo, št. materiala 1.1274, hladno valjano, kaljeno, svetla površina (vel. 0,01 in 0,02 nerjavni).

Uporaba:

Kot podložni trak pri uravnavanju in justiranju strojev v montaži in proizvodnji, kot podložna folija pri uravnavanju obdelovancev, za merjenje različnih toleranc, za preverjanje prilegov in vodil, za nastavljanje barvnih in pritisnih valjev.

Obseg dobave:

Od vel. 0,8 dobava v svitku / kolutu.

Tehnični opis

| | |
|----------|--------|
| Debelina | 0,7 mm |
| Točnost | ±12 µm |

| | |
|---------------|---------------------|
| Standard | Tovarniški standard |
| Material | C-jeklo |
| Dolžina valja | 5 m |
| Širina valja | 50 mm |
| Vrsta izdelka | Podložni trakovi |