

**dvostranskega zevnega kalibra, a – zc, Nazivni Ø: 67mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484222 67     |
| GTIN                  | 2050001956125 |
| Razred artikla        | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Dvostranski zevni kalibri iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** v skladu z DIN 7163.

Za ISO-**položaje tolerančnih polj a – zc** v osnovnih tolerančnih razredih **6 – 13**.

**Uporaba:**

Za preverjanje gredi glede priloga (ohlapni, prehodni, tesni).

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

**Napotek:**

Določanje zelenih tolerančnih razredov. Pri naročilu **obvezno navedite položaj tolerančnega polja (a – zc)** in osnovni tolerančni razred (6 – 13), npr. art. 484222 vel. **10f9**. Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.

**Tehnični opis**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Vrsta šablone    | Šablona           |
| Vrsta šablone    | Kontrolna šablona |
| Standard         | DIN EN ISO 1938-1 |
| Standard         | DIN 7163          |
| Tolerančno polje | a                 |

|                  |    |
|------------------|----|
| Tolerančno polje | b  |
| Tolerančno polje | c  |
| Tolerančno polje | cd |
| Tolerančno polje | d  |
| Tolerančno polje | e  |
| Tolerančno polje | ef |
| Tolerančno polje | f  |
| Tolerančno polje | fg |
| Tolerančno polje | g  |
| Tolerančno polje | h  |
| Tolerančno polje | j  |
| Tolerančno polje | js |
| Tolerančno polje | k  |
| Tolerančno polje | m  |
| Tolerančno polje | n  |
| Tolerančno polje | p  |
| Tolerančno polje | r  |
| Tolerančno polje | s  |
| Tolerančno polje | t  |
| Tolerančno polje | u  |
| Tolerančno polje | v  |
| Tolerančno polje | x  |
| Tolerančno polje | y  |
| Tolerančno polje | z  |
| Tolerančno polje | za |
| Tolerančno polje | zb |
| Tolerančno polje | zc |
| Kakovost         | 11 |
| Kakovost         | 6  |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Kakovost                    | 13                            |
| Kakovost                    | 12                            |
| Kakovost                    | 8                             |
| Kakovost                    | 9                             |
| Kakovost                    | 10                            |
| Kakovost                    | 7                             |
| Nazivna mera                | 67 mm                         |
| Material                    | Jeklo za šablone              |
| Značilnost blagovnega imena | a – zc                        |
| Kalibriranje                | L8                            |
| Vrsta izdelka               | dvostranskega zevnega kalibra |

## Storitve

|  |              |
|--|--------------|
| DAkkS-kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra<br>maksimalna nazivna mera 5-100 mm | 028710 5-100 |
| Kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna<br>nazivna mera 200 mm         | 028700 200   |