

**dvostranskega zevnega kalibra, a – zc, Nazivni Ø: 94mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	484222 94
GTIN	2050001956347
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Dvostranski zevni kalibri iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in fino lepani. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** v skladu z DIN 7163.

Za ISO-**položaje tolerančnih polj a – zc** v osnovnih tolerančnih razredih **6 – 13**.

**Uporaba:**

Za preverjanje gredi glede prilega (ohlapni, prehodni, tesni).

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

**Napotek:**

Določanje zelenih tolerančnih razredov. Pri naročilu **obvezno navedite položaj tolerančnega polja (a – zc)** in osnovni tolerančni razred (6 – 13), npr. art. 484222 vel. **10f9**. Šablone za osnovni tolerančni razred 5 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.

**Tehnični opis**

Vrsta šablone	Šablona
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Standard	DIN 7163
Tolerančno polje	a

Tolerančno polje	b
Tolerančno polje	c
Tolerančno polje	cd
Tolerančno polje	d
Tolerančno polje	e
Tolerančno polje	ef
Tolerančno polje	f
Tolerančno polje	fg
Tolerančno polje	g
Tolerančno polje	h
Tolerančno polje	j
Tolerančno polje	js
Tolerančno polje	k
Tolerančno polje	m
Tolerančno polje	n
Tolerančno polje	p
Tolerančno polje	r
Tolerančno polje	s
Tolerančno polje	t
Tolerančno polje	u
Tolerančno polje	v
Tolerančno polje	x
Tolerančno polje	y
Tolerančno polje	z
Tolerančno polje	za
Tolerančno polje	zb
Tolerančno polje	zc
Kakovost	13
Kakovost	11

Kakovost	9
Kakovost	10
Kakovost	8
Kakovost	12
Kakovost	6
Kakovost	7
Material	Jeklo za šablone
Nazivna mera	94 mm
Značilnost blagovnega imena	a – zc
Kalibriranje	L8
Vrsta izdelka	dvostranskega zevnega kalibra

## Storitve

Kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 200 mm	028700 200
DAkkS-kalibriranje dvostranskega zevnega kalibra maksimalna nazivna mera 5-100 mm	028710 5-100