

Garant**6-kotni nastavek, 1/4-colski Surface Drive, Zev ključa: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	631225 12
GTIN	4045197497130
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Zev ključa Surface Drive dopušča bolj trdno nasedanje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Surface-Drive je primeren tudi za pritegovanje in odtegovanje vmesnih mer npr. v colah (A/F, BSF, BSW) in obrabljenih vijakov ali matic. Nasadni ključki z utorom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Dolžina	24,8 mm
Zev ključa	12 mm
Ø na izhodni strani	16,9 mm
za ameriške colske mere	15/32 col
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Profil 6-kotnega nasadnega ključa	Surfacedrive
Standard	DIN 3124

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
s profilom AS-Drive	ne
Vrsta izdelka	Nasadni ključ