

Garant**Osnovna plošča ZeroClamp (odvisno od vrste stroja/strojne mize), Tip: 29601****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360014 29601
GTIN	4045197884299
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Središčna izvrtina \varnothing 25 H7 za vpenjanje garniture za centrično uravnavanje.

Material:

Osnovna plošča iz zelo trdega aluminija, z obdelano površino.

Vse komponente vpenjala iz nerjavnega ali pred korozijo zaščenega jekla.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čepi art. 360025. Priključni bloki art. 360017 vel. 12808/12805.

Napotek:

Slika lahko odstopa glede na vrsto stroja.

za tip stroja: DMG DMU 40 eVo

\varnothing vpenjala: 120 mm

Število vpenjal: 4

\varnothing A: 480 mm

Širina B: 400 mm

Višina H: 44 mm

Tehnični opis

za tip stroja	DMG DMU 40 eVo
Medosna razdalja S	200 mm
\varnothing A	480 mm

Širina B	400 mm
Ø vpenjala	120 mm
Tip	29601
Višina H	44 mm
Število vpenjal	4
Križna mera	da
Serija	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Sistem vpenjanja z ničelno točko

Pribor

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/90	360025 12M10/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/190	360025 18M16/190
Priključni blok ZeroClamp Tip 12808	360017 12808
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10	360025 16M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M16/138	360025 25M16/138
Priključni blok ZeroClamp Tip 12805	360017 12805
Pokrov za osnovno ploščo ZeroClamp Tip 29605	360021 29605
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8	360025 16M8
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 30M24/190	360025 30M24/190
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/190	360025 12M10/190
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 14M12/90	360025 14M12/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12/138	360025 18M12/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/138	360025 18M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10	360025 25M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12	360025 18M12
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/138	360025 12M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10/138	360025 25M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16