

Garant
Osnovna plošča ZeroClamp (odvisno od vrste stroja/strojne mize), Tip: 29614

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	360014 29614
GTIN	4045197885135
Razred artikla	310

Opis

Izvedba: Središčna izvrtina \varnothing 25 H7 za vpenjanje garniture za centrično uravnavanje. - Material: Osnovna plošča iz zelo trdega aluminija, z obdelano površino. Vse komponente vpenjala iz nerjavnega ali pred korozijo zaščitene jekla. - Dodatni pribor: Vpenjalni čepi art. 360025. Priključni bloki art. 360017 vel. 12808/12805. - Napotek: Slika lahko odstopa glede na vrsto stroja. - za tip stroja: Hermle C42 - \varnothing vpenjala: 120 mm - Število vpenjal: 13 - \varnothing A: 800 mm - Širina B: 630 mm - Višina H: 44 mm

Tehnični opis

Število vpenjal	13
\varnothing vpenjala	120 mm
Višina H	44 mm
\varnothing A	800 mm
Širina B	630 mm
Tip	29614
za tip stroja	Hermle C42
Medosna razdalja S	200 mm
Križna mera	ne

Serijska	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Osnovne plošče

Pribor

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10/138	360025 25M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M16/138	360025 25M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16
Pokrov za osnovno ploščo ZeroClamp Tip 29609	360021 29609
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/190	360025 12M10/190
Priključni blok ZeroClamp Tip 12805	360017 12805
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8	360025 16M8
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10	360025 16M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12	360025 18M12
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/90	360025 12M10/90
Priključni blok ZeroClamp Tip 12808	360017 12808
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/190	360025 18M16/190
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/138	360025 12M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10	360025 25M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/138	360025 18M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 30M24/190	360025 30M24/190
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 14M12/90	360025 14M12/90

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip
18M12/138

360025 18M12/138