

Garant**Spiralni svedri, dolgi HSS W, neprevlečeni, Ø DC h8: 3,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	116040 3,2
GTIN	4045197025760
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

S koničnjem oblike A od velikosti 2,5 mm.

Ojačano jedro **brez naraščanja jedra**. Z natančnim brušenjem konice. Široki utori za odrezke z močno zaokroženim zadnjim robom. Brušena svetla površina.

Prednosti:

Za vrtanje globokih lukenj in postopke vrtanja z vrtalno pušo.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Napotek:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s **kotom konice 142°** za izboljšano procesno varnost.

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Dolžina utorov L_c	69 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	3,2 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki	0,05 mm/v
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
\varnothing držala D_s	3,2 mm
Celotna dolžina L	106 mm
Standard	DIN 340
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	64,2 mm

Kot konice	130 stopinj
Držalo	cilindrično držalo
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	W
Kot spirale	30-40 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		