

FLUKE.

Brezkontaktni preizkuševalnik napetosti



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	473005
GTIN	095969290814
Razred artikla	47H

Opis

Izvedba:

Kompakten preizkuševalnik napetosti za brezkontaktno prepoznavanje vodnikov pod napetostjo.

Funkcija:

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Uporaba:

Za preverjanje kablov, vtičnic, priključnih doz itd. Če merilna konica sveti rdeče in se oglasi zvočni signal, je predmet pod napetostjo.

Vrsta IP-zaščite: IP 40

Območje prikazovanja AC: 200 - 1000 V

Kategorija prenapetosti: CAT IV / 1000 V

Art. vključenih baterij/akumulatorjev: 081561 LR3

Tehnični opis

Območje prikazovanja AC	200 - 1000 V
Vrsta IP-zaščite	IP 40
Kategorija prenapetosti	CAT IV / 1000 V
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Brezkontaktni preizkuševalniki napetosti

Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti

017870

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081556 LR3

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081561 LR3