

FLUKE.

## Multimeter, Tip: 175



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	473322 175
GTIN	095969095921
Razred artikla	47H

### Opis

#### Izvedba:

Ergonomično ohišje iz umetne mase z vgrajenim nosilcem. Velik LCD-prikazovalnik za dobro odčitavanje. Zanesljiva in preprosta uporaba – **opozorilo pri napačno priključenih merilnih vodnikih**. Vodilne merilne naprave za iskanje napak v električnih in elektronskih sistemih za profesionalne tehnike. Robustne, zanesljive in natančne.

#### Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe nudijo največjo varnost in več dodatnih funkcij.

#### Standard:

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

#### Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081561 6LR61, merilnimi vodniki in snemljivima izolirnim kapicama.

### Tehnični opis

Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
Izmenični tok AC	0,1 mA – 10 A

Obseg prikaza	6000
Kapaciteta	1 nF – 10 mF
Enosmerni tok DC	0,1 mA – 10 A
Merilni postopek	TRUE RMS
Upor	0,1 $\Omega$ – 50 M $\Omega$
Kalibriranje	I3
Osnovna točnost	0,15 %
Frekvenca	0,01 Hz – 100 kHz
luknjačev z držalom	0,1 mV – 1000 V
Enosmerna napetost DC	0,1 mV – 1000 V
Preverjanje diod	da
Prikaz z osvetljenim ozadjem	ne
Preverjanje prevodnosti	da
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Multimetri

## Storitve

DAkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3	027010 3
Kalibriranje digitalnega multimetra Število decimalnih mest 3	027000 3

## Pribor

Merilni vodniki $\varnothing$ merilne konice 1 mm	473318 1
Nosilna torbica C150 Tip F	473337 F
Magnetna priprava za obešanje Tip TPAK	473329 TPAK
Merilni vodniki $\varnothing$ merilne konice 2 mm	473318 2