

FLUKE.

Multimeter, Tip: 177



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 473322 177 |
| GTIN | 095969095891 |
| Razred artikla | 47H |

Opis

Izvedba:

Ergonomično ohišje iz umetne mase z vgrajenim nosilcem. Velik LCD-prikazovalnik za dobro odčitavanje. Zanesljiva in preprosta uporaba – **opozorilo pri napačno priključenih merilnih vodnikih**. Vodilne merilne naprave za iskanje napak v električnih in elektronskih sistemih za profesionalne tehnike. Robustne, zanesljive in natančne.

Dodatna osvetlitev ozadja LED.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe nudijo največjo varnost in več dodatnih funkcij.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081561 6LR61, merilnimi vodniki in snemljivima izolirnim kapicama.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|----|
| Preverjanje diod | da |
| Prikaz z osvetljenim ozadjem | da |

Podatkovni list

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Obseg prikaza | 6000 |
| Enosmerni tok DC | 0,1 mA – 10 A |
| Kalibriranje | I3 |
| Osnovna točnost | 0,09 % |
| Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V |
| Kategorija prenapetosti | CAT IV 600 V |
| Upor | 0,1 Ω – 50 M Ω |
| Enosmerna napetost DC | 0,1 mV – 1000 V |
| Merilni postopek | TRUE RMS |
| Frekvenca | 0,01 Hz – 100 kHz |
| Preverjanje prevodnosti | da |
| Izmenični tok AC | 0,1 mA – 10 A |
| luknjačev z držalom | 0,1 mV – 1000 V |
| Kapaciteta | 1 nF – 10 mF |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 6LR61 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Vrsta izdelka | Multimetri |

Storitve

| | |
|--|----------|
| DAkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3 | 027010 3 |
| Kalibriranje digitalnega multimetra Število decimalnih mest 3 | 027000 3 |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Merilni vodniki \varnothing merilne konice 1 mm | 473318 1 |
| Magnetna priprava za obešanje Tip TPAK | 473329 TPAK |
| Nosilna torbica C150 Tip F | 473337 F |

Podatkovni list

Merilni vodniki Ø merilne konice 2 mm

473318 2