

FLUKE.

Multimeter, Tip: 179**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473322 179
GTIN	095969095860
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Ergonomično ohišje iz umetne mase z vgrajenim nosilcem. Velik LCD-prikazovalnik za dobro odčitavanje. Zanesljiva in preprosta uporaba – **opozorilo pri napačno priključenih merilnih vodnikih**. Vodilne merilne naprave za iskanje napak v električnih in elektronskih sistemih za profesionalne tehnike. Robustne, zanesljive in natančne. Dodatna osvetlitev ozadja LED in merjenje temperature.

Uporaba:

Digitalne servisne merilne naprave za široko področje uporabe nudijo največjo varnost in več dodatnih funkcij.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081561 6LR61, merilnimi vodniki in snemljivima izolirnim kapicama. Vklj. s temperaturnim tipalom.

Tehnični opis

Osnovna točnost	0,09 %
-----------------	--------

Izmenični tok AC	0,1 mA – 10 A
Preverjanje diod	da
Merilni postopek	TRUE RMS
Kalibriranje	I7
Kalibriranje	I3
Preverjanje prevodnosti	da
Prikaz z osvetljenim ozadjem	da
Kapaciteta	1 nF – 10 mF
Obseg prikaza	6000
Enosmerni tok DC	0,1 mA – 10 A
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V
Kategorija prenapetosti	CAT IV 600 V
luknjačev z držalom	0,1 mV – 1000 V
Frekvenca	0,01 Hz – 100 kHz
Temperatura	-40 - 400 °C
Upor	0,1 Ω – 50 MΩ
Enosmerna napetost DC	0,1 mV – 1000 V
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Multimetri

Storitve

Kalibriranje digitalnega multimetra Število decimalnih mest 3	027000 3
Kalibriranje temperaturnega tipala z/brez prikazovalnika Tip A	027520 A
DAkS-kalibriranje Digitalni multimeter Število decimalnih mest 3	027010 3
	027540 A

DAkS-kalibriranje Temperaturno tipalo z/brez prikazovalnika Tip A

Pribor

Merilni vodniki Ø merilne konice 1 mm	473318 1
Merilni vodniki Ø merilne konice 2 mm	473318 2
Nosilna torbica C150 Tip F	473337 F
Magnetna priprava za obešanje Tip TPAK	473329 TPAK