

FLUKE.

Tokovne merilne klešče, Tip: 323**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473290 323
GTIN	095969623742
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Tokovne merilne klešče z velikim, dobro čitljivim LCD-prikazovalnikom, ozka in ergonomična izvedba. Realne meritve efektivne vrednosti in optimizirana ergonomičnost za iskanje napak v industrijskih in gradbenih tehnoloških aplikacijah.

Standard:**EN 61010-1****Obseg dobave:**

Vklj. z merilnimi vodniki in podloženo nosilno torbico. 2 bateriji art. 081561 vel. LR3.

Tehnični opis

Upor	0,1 Ω – 4000 Ω
Obseg prikaza	4000
Enosmerna napetost DC	0,1–600 V
luknjačev z držalom	0,1–600 V
Pomnilniška funkcija	HOLD

Kategorija prenapetosti	CAT III 600 V
Kategorija prenapetosti	CAT IV 300 V
maksimalni zev klešč	30 mm
Merilni postopek	TRUE RMS (AC)
Izmenični tok AC	0,1–400 A
Osnovna točnost	2 %
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2× 081561 LR3
Standard	EN 61010-1
Kalibriranje	I4
Vrsta izdelka	Tokovne klešče

Storitve

Kalibriranje tokovnih klešč Tip D	027050 D
DAkKS-kalibriranje Tokovne klešče Tip D	027060 D

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------